

Klemmenkästen

Polycarbonat-Sortiment

Großer Klemmenkästen | OPCP

IP 66, 67 | IK 08



Beschreibung:

Polycarbonat-Klemmenkästen, halogenfrei, für Außenanwendung geeignet. Hohe UV-Resistenz.

Material:

Polycarbonat.

Dichtung:

Polyurethan (PUR) Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit:

-40° bis +80°C.

Entflammbarkeit:

UL746C 5V.

Schutzart:

IP 66, 67 | IK 08 (-25°C...+35°C).

Oberfläche:

RAL 7035.

Zertifikate:

CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang:

Gehäusekorpus, Deckel und Deckelschrauben aus Polyamid und Montageschrauben.



IP 66, 67 | IK 08


Mit grauem Deckel

Gehäuse Abmessungen				
H	B	T	Innentiefe (mm)	Artikelnr.
200	200	132	115	OPCP202013GE
200	300	132	115	OPCP203013GE
200	400	132	115	OPCP204013GE
300	300	132	115	OPCP303013GE
300	400	132	115	OPCP304013GE
300	600	132	115	OPCP306013GE
400	600	132	115	OPCP406013GE





Mit transparentem Deckel





Gehäuse Abmessungen				
H	B	T	Innentiefe (mm)	Artikelnr.
200	200	132	115	OPCP202013TE
200	300	132	115	OPCP203013TE
200	400	132	115	OPCP204013TE
300	300	132	115	OPCP303013TE
300	400	132	115	OPCP304013TE
300	600	132	115	OPCP306013TE
400	600	132	115	OPCP406013TE

Übersicht Abmessungen | OPCP



Zubehörmatrix | OPCP

							
Gehäuse				Montage			Befestigung
	H	B	T	Montageplatte	Tiefenverstellungssatz für Montageplatte	DIN-Schiene	Wandbefestigungslaschen
OPCP202013GE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OPCP203013GE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OPCP204013GE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OPCP303013GE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP304013GE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OPCP306013GE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP406013GE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E
OPCP202013TE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OPCP203013TE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OPCP204013TE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OPCP303013TE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP304013TE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OPCP306013TE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP406013TE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E

							
Gehäuse				Abdeckung			Anreihung
	H	B	T	Scharniere	Blindstopfen	Flügelschraube	Aufsetzrahmen
OPCP202013GE	200	200	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OPCP203013GE	200	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OPCP204013GE	200	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OPCP303013GE	300	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OPCP304013GE	300	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OPCP306013GE	300	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OPCP406013GE	400	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE
OPCP202013TE	200	200	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OPCP203013TE	200	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OPCP204013TE	200	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OPCP303013TE	300	300	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OPCP304013TE	300	400	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OPCP306013TE	300	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OPCP406013TE	400	600	132	OH1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE