

TISCHSEIFENSPENDER WP192-1



Ø 68 x 456 x 170 mm

Messing verchromt


- Tischseifenspender aus Messing verchromt.
- Massiver Messingkorpus; Sichtflächen hochglänzend verchromt.
- Bauhöhe: 208 mm
Auslaufhöhe: 198 mm
Ausladung: 111 mm
- Tropffreie Seifenpumpe mit 500-ml-Seifenflasche aus Kunststoff und Druckventil aus Messing.
- Alternativ mit 250-ml- oder 1000-ml- Behälter aus Kunststoff erhältlich.
- Alternativ auch mit 500-ml-Behälter aus Edelstahl gegen Mehrpreis erhältlich.
- Vorgesehen für handelsübliche Flüssigseifen.
- Nachfüllbar von oben durch Abschrauben des Oberteils.
- Verschleißteile modular austauschbar.
- Einbaumaß: Ø 22 - 26 mm, Plattenstärke max. 40 mm.
- Montage: Mit einer Gegenmutter.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 1,6 kg



Textvorschlag für Ausschreibungen:

Tischseifenspender aus Messing verchromt für Waschtisch-Montage. Massiver Messingkorpus; Sichtflächen hochglänzend verchromt. Tropffreie Seifenpumpe mit 500-ml-Seifenflasche aus Kunststoff und Druckventil aus Messing. Vorgesehen für handelsübliche Flüssigseifen. Nachfüllbar von oben durch Abschrauben des Oberteils. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Abmessungen: (mit Behälter) 65 x 456 x 160 mm
Bauhöhe: 208 mm
Auslaufhöhe: 198 mm
Ausladung: 111 mm
Artikel Nr. WP192-1



Zubehör	Ident-Nr.
Unterlegscheibe / Rosette	923 160

Lieferbare Oberfläche	Ident-Nr.
verchromt	923 370

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR