

Energy-Box, 3 HE, 482,6 mm (19")

Technische Daten:

- Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3 (z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern, etc.)
- Kabelabfangung hinten, je eine N- und PE-Schiene auf isoliertem Sockel
- Kunststoffhaube inklusive Leerfeldabdeckung (UL 94-V0)
- Maximale Aufnahmekapazität von 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm)
- Gehäusehöhe: 3 HE
- Gehäusetiefe: 155 mm
- Gesamteinbautiefe mit C-Schiene: 155 mm
- Abmessungen:
B x H x T: 483 x 132,5 x 155 mm

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- 1 Energy-Box mit montierter N- und PE-Schiene sowie Bürstenleiste
- 4 Anschlussklemmen, 35 mm²
- 18 Anschlussklemmen, 16 mm²
- 2 Blindabdeckungen
- 12 Reihenschellen zur Kabel-Zugentlastung
- Bezeichnungstreifen, selbstklebend

VE	HE	Best.-Nr.
1 St.	3	7480.035

Foto zeigt ein Ausbaubeispiel, entspricht nicht der Lieferform



Energy-Box, 3 HE, 482,6 mm (19")

ausziehbar

Technische Daten:

- Tiefenverstellbare Hutschiene zur „Snap-in“-Befestigung von Installationseinbaugeräten nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3 (z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern, etc.) oder ganzer Installationsgruppen
- Kabelabfangung hinten
- Zwei Stromverteilungsschienen mit Anschlussklemmen auf isoliertem Sockel
- Kunststoffhaube inklusive Leerfeldabdeckung
- Maximale Aufnahmekapazität von 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm)
- Gehäusehöhe: 3 HE
- Gehäusetiefe: 223 mm
- Maximales Auszugsmaß: 220 mm
- Abmessungen:
B x H x T: 483,5 x 132 x 223 mm

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- 1 Energy-Box mit montierter N- und PE-Schiene sowie Bürstenleiste
- 4 Anschlussklemmen, 35 mm²
- 18 Anschlussklemmen, 16 mm²
- 2 Blindabdeckungen
- 12 Reihenschellen zur Kabel-Zugentlastung
- Bezeichnungstreifen, selbstklebend

HE	Best.-Nr.
3	7480.300

Foto zeigt ein Ausbaubeispiel, entspricht nicht der Lieferform

