



Das Verschluss-System Ergoform-S

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Material:

Zink-Druckguss

Oberfläche:

Pulverbeschichtet



Ergoform-Standard

Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252), alle Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 956, sowie SZ Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze, siehe Seite 948, und Profilhalbzylinder, siehe Seite 957.

Ausführung	Best.-Nr. SZ
RAL 7032 mit braunem Griff	2450.000
RAL 7035 mit braunem Griff	2450.010
Braun	2451.000
Matt vernickelt	2452.000
RAL 7032	2454.000
RAL 7035	2435.000
RAL 7032 ¹⁾ mit braunem Griff und Lasche	2455.000
RAL 7035 ¹⁾ mit braunem Griff und Lasche	2455.010

¹⁾ Bohrungsdurchmesser = 7 mm für Vorhängeschloss



Passend für Kunststoff-Schaltschranke KS.

Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylindern 40 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252), alle Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 956, sowie SZ Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze, siehe Seite 948, und Profilhalbzylinder, siehe Seite 957.

Ausführung	Best.-Nr. KS
RAL 7035 mit braunem Griff	1490.010



Ergoform-Spezial

1 Mit Sicherheits-Einsatz Schließung E1.

Nur für Anwendung im Bereich **VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.**

Lieferung ohne Schlüssel.

Andere Schließungen auf Anfrage.

E1	Best.-Nr. SZ
RAL 7035 mit braunem Griff	2456.500

1

2

2 Vorbereitet für Verschluss-System ASSA.

ASSA	Best.-Nr. SZ
Komplett braun	2453.000 ¹⁾

¹⁾ Passend für Kunststoff-Schaltschranke KS auf Anfrage.



3

3 Passend für alle ES Schaltschranke mit CNOMO-Schließung, 6,5 mm.

Dreikant-Verschluss-Einsatz. Verriegelung des Griffes ist nur bei vollständig geschlossener Tür möglich (**französische Automobil-Industrie**). Nicht für Sichttüren geeignet.

CNOMO	Best.-Nr. SZ
RAL 7035 mit braunem Griff	2421.500



Ergoform-Padlock Griffsystem

für CS Basic- und Modulgehäuse

Mit zusätzlicher Lasche für Einhängeschloss. Bohrungsdurchmesser der Lasche 9 mm. Vorbereitet für den Einsatz von 40 mm Profilhalbzylindern (Länge: 10/30 mm), siehe Seite 957.

VE	Best.-Nr. CS
1 St.	9785.030