

PC-Schranksysteme



Systemausbau Seite 507 **Monitore, Tastaturen** Seite 706/707 **Klimatisierung** Seite 307 **PC-Schranksystem Edelstahl** Seite 187

Die sichere Unterbringung aller PC Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. Im besten Bediencomfort und modernen Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.

Material:

- Gehäuse, Tür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
- Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
- Türblenden: Aluminium
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas

Oberfläche:

- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet

Farbe:

- Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
- Griff: ähnlich RAL 9006
- Monitorfeld, Tür-Mittelteil: RAL 7015

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:

- Gehäuse, Tür, Rücktür
- Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Breite mm	VE	600	600	600	600	600	600	Seite
Höhe mm		1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Tiefe mm		636	636	636	636	636	836	
Produktspezifischer Lieferumfang								
Sichttür, oben		■	■	■	■	-	■	
Tastatur-Schublade		■	-	-	■	■	■	
Geräteboden		■	■	■	■	-	■	
Tastatur-Klapplade		-	■	-	-	-	-	
Pultvorbau		-	-	■	-	-	-	
Einbaufeld, klein		-	-	-	■	-	-	
Einbaufeld, groß		-	-	-	-	■	-	
Best.-Nr.	1 St.	5366.000	5366.100	5366.200	5366.300	5366.400	5368.000	
Max. Tastaturabmessung (BxHxT) mm		480 x 70 x 260	475 x 50 x 250 475 x 60 x 200	540 x 40 x 175	480 x 70 x 260	480 x 70 x 260	480 x 70 x 260	
Zubehör								
Sockel, stationär	1 St.	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	-	517
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	513
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	513
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8601.060	8601.060	8601.060	8601.060	8601.060	8601.080	514
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8602.060	8602.060	8602.060	8602.060	8602.060	8602.080	514
Teilmontageplatten	1 St.	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	596
Geräteboden, ausziehbar	1 St.	6902.960	6902.960	6902.960	6902.960	6902.960	6902.980	627
Schubladen-Wanne	1 St.	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	628
Papierentnahme-Klappe	1 St.	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	713
Steckdosenleisten im Aluminiumkanal		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	422
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	562