

Bodenbefestigung

Laschen zum Verschrauben von unten an den Gussfüßen mit Senkkopfschrauben M12. Wahlweise nach vorne bzw. innen oder seitlich überstehend, mit Bohrung Ø 11 mm zum Verschrauben mit dem Boden.

Material:

- Stahl

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Senkkopfschrauben M12

VE	Best.-Nr.
4 St.	6147.000



Blende

Material:

- Aluminiumguss

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör zum Verschrauben zwischen den Gussfüßen vorne oder hinten

Farbe RAL	Best.-Nr.
7035 Struktur	6144.100



Gehäuseverstärkung

Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe. Kleinere Gehäuse können auch ohne Gehäuseverstärkung direkt montiert werden.

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör für Gehäuse und Tragprofil plus 2 Dichtungen

Technik im Detail

Finden Sie im Internet

	Für Gehäuse	Tragarmanschluss	Material	Gewicht kg	Best.-Nr.
1	B1 ≥ 300 mm, T1 ≥ 150 mm	CP 40, Edelstahl	Edelstahl 1.4301	0,9	6143.310
2	B1 ≥ 300 mm, T1 ≥ 150 mm	CP 60	Stahlblech	0,9	6106.110

