



**Systemausbau** Seite 507 **KL Stahlblech** Seite 30 **KL für Ex-Bereiche** Seite 192 **KL Hygienic Design** Seite 170

## Material:

- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

## Oberfläche:

- Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180

## Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

## Schutzart NEMA:

- NEMA 4X

## Lieferumfang:

- Gehäuse mit Deckel
- Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen

## Approbationen:

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas
- VDE

## Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

## Edelstahl

Breite mm	VE	150	150	300	200	200	Seite
Höhe mm		150	150	150	200	200	
Tiefe mm		80	120	80	80	120	
Materialstärke Gehäuse mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
Materialstärke Deckel mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>1521.010</b>	<b>1527.010</b>	<b>1522.010</b>	<b>1523.010</b>	<b>1528.010</b>	
Gewicht kg		1,3	1,6	1,8	1,8	2,2	
Anzahl Schnellverschlüsse		4	4	4	4	4	
<b>Zubehör</b>							
Montageplatten	1 St.	1560.700	1560.700	1561.700	1562.700	1562.700	591
Wandbefestigungshalter	4 St.	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	587
Wandbefestigungswinkel	4 St.	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	588
Mastbefestigung	1 Satz	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Tragschienen TS 35/7,5	10 St.	2314.000	2314.000	2316.000	2315.000	2315.000	614
Deckelscharnier	2 St.	1592.010	1592.010	1592.010	1592.010	1592.010	574
Druckausgleichstopfen	5 St.	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	533

## Edelstahl

Breite mm	VE	300	300	400	300	400	Seite
Höhe mm		200	200	200	300	300	
Tiefe mm		80	120	120	120	120	
Materialstärke Gehäuse mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
Materialstärke Deckel mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>1524.010</b>	<b>1529.010</b>	<b>1525.010</b>	<b>1526.010</b>	<b>1530.010</b>	
Gewicht kg		2,4	2,9	3,6	3,9	4,6	
Anzahl Schnellverschlüsse		4	4	4	4	4	
<b>Zubehör</b>							
Montageplatten	1 St.	1563.700	1563.700	1564.700	1567.700	1568.700	591
Wandbefestigungshalter	4 St.	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	1594.000	587
Wandbefestigungswinkel	4 St.	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	2583.010	588
Mastbefestigung	1 Satz	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Tragschienen TS 35/7,5	10 St.	2316.000	2316.000	2317.000	2316.000	2316.000	614
Deckelscharnier	2 St.	1592.010	1592.010	1592.010	1592.010	1592.010	574
Druckausgleichstopfen	5 St.	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	2459.500	533