



Systemausbau Seite 507 **Monitore, Tastaturen** Seite 706/707 **PC-Schranksystem Stahlblech** Seite 118

PC-Schranksysteme auf Basis SE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), zur sicheren Unterbringung der kompletten Rechneerausstattung vom Monitor, Rechnersystem, Drucker, Tastatur bis zur Mouse.

Material:

- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Tür rückseitig: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Monitorfeld: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm

Oberfläche:

- Strichschliff, Korn 400

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:

- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
- Tür hinten mit Stangenverschluss
- Sichttür oben, von innen verriegelt
- Geräteboden
- Tastatur-Schublade mit Front abklappbar für Handballenauf- lage und Mousepad-Ablage
- Verschluss-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E
- Tür unten mit Stangenver- schluss
- Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
- Bodenbleche, geteilt

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Edelstahl

Breite mm	VE	600	Seite
Höhe mm		1600	
Tiefe mm		630	
Best.-Nr.	1 St.	4650.100	
Gewicht kg		115,0	
Zubehör			
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.600	518
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.060	518
Nivellierfüße	4 St.	2859.000	521
Sockelblech, modular	4 St.	2913.000	518
Adapter-Stücke, 482,6 mm (19")	4 St.	8613.010	684
Geräteboden, ausziehbar	1 St.	6902.960	627
Kabelabfangschienen	2 St.	4191.000	665
Systemleuchten		ab Seite	634
Verschluss-Systeme		ab Seite	563