

# ISV Installations-Verteiler

## Ausbaumodule



### Anschluss-Klemmblöcke

- Zum Anschluss von Cu- und Alu-Leitern
- Für eindrätige oder mehrdrätige Leiter mit verpresster Aderendhülse oder lamellierter Kupferschiene

#### Material:

- Duroplastischer Kunststoff

#### Farbe:

- RAL 7035

Ausführung	Anschluss von Rundleitern mm <sup>2</sup>	Klemmraum für lamellierte Kupferschienen, B x H mm	VE	Best.-Nr.	Seite
250 A, 5-polig	1 x 16 – 150 oder 2 x 16 – 70	17 x 21	1 St.	<b>9666.340</b>	
<b>1</b> 400 A, 5-polig	1 x 50 – 240 oder 2 x 25 – 120	25 x 21	1 St.	<b>9666.350</b>	

#### Zusätzlich wird benötigt

Beschreibung	Baugröße				VE	Best.-Nr.	Seite
	Breiteneinheit		Höheneinheit				
	BE	mm	HE	mm			
<b>2</b> Montageset für Anschluss-Klemmblock	1	250	3	450	1 St.	<b>9666.310</b>	
Berührungsschutz-Module	1	250	3	450	1 St.	9666.020	299

#### Zubehör

Lamellierte Kupferschienen		255
----------------------------	--	-----

- 1 BE  $\geq$  250 mm
- 1 HE  $\geq$  150 mm



### NH-Sicherungslasttrenner-Module

- Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau
- Abdeckung plombierbar

#### Material:

- Abdeckung: Polystyrol (PS)

#### Farbe:

- RAL 7035

#### Hinweis:

- Zum Verschließen von nicht benötigten Ausschnitten für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 ist die Blindabdeckung 9666.665 zu verwenden

Passend für NH-Trenner		Baugröße				VE	Best.-Nr.	Seite
Baugröße	Best.-Nr.	Breiteneinheit		Höheneinheit				
		BE	mm	HE	mm			
2 St. Gr. 00	9344.000/.010/ .020/.030/.040/.050	1	250	2	300	1 St.	<b>9666.380</b>	
4 St. Gr. 00		2	500	2	300	1 St.	<b>9666.390</b>	
1 St. Gr. 1	9344.100/.110/ .130/.150	1	250	3	450	1 St.	<b>9666.400</b>	
1 St. Gr. 2	9344.200/.210/ .230/.250	1	250	3	450	1 St.	<b>9666.410</b>	
1 St. Gr. 3 oder 2 St. Gr. 2	9344.300/.310/ .330/.350	2	500	3	450	1 St.	9666.060 <sup>1)</sup>	299
						1 St.	9666.420 <sup>1)</sup>	300

- 1 BE  $\geq$  250 mm
- 1 HE  $\geq$  150 mm

<sup>1)</sup> Moduleinheit besteht aus Trennertraverse 9666.420 und Berührungsschutz-Modul 9666.060



### Trennertraverse

#### für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2/3

- Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau

Passend für NH-Trenner		Baugröße				VE	Best.-Nr.	Seite
Baugröße	Best.-Nr.	Breiteneinheit		Höheneinheit				
		BE	mm	HE	mm			
1 St. Gr. 3 oder 2 St. Gr. 2	9344.300/.310/ .330/.350	2	500	3	450	1 St.	<b>9666.420</b>	

#### Zusätzlich wird benötigt

Berührungsschutz-Module		1 St.	9666.060	299
-------------------------	--	-------	----------	-----