

ISV Installations-Verteiler

Einbausätze



Einbausatz

für TS

Zur Montage von ISV Ausbaumodulen in TS Schränken.

Lieferumfang:

- Montagegerüsthalter
- Berührungsschutz
- Inkl. Befestigungsmaterial



Zubehör:

- Querprofil, siehe Seite 387
- Montageprofil, siehe Seite 387
- Tiefentraverse, siehe Seite 387
- Geräteträgerverbinder, siehe Seite 387

Für Schrankbreite mm	600	600	850	1100
Für Schrankhöhe mm	1800	2000	2000	2000
Für Schranktiefe mm	400 500 600	400 600	400 600	400 600
Passend für Best.-Nr.	8457.600/8684.500/ 8685.500/8686.500	8452.600/8604.500/ 8606.500	9666.915/9666.955	9666.925/9666.965
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm	2	2	3	4
Höheneinheiten (HE) à 150 mm	11	12	12	12
Hinweis zur Best.-Nr.	Zusätzlich wird benötigt Montageprofil 9666.711	Zusätzlich wird benötigt Montageprofil 9666.712	Zusätzlich wird benötigt Montageprofil 9666.712	Zusätzlich wird benötigt Montageprofil 9666.712 und Tiefentraverse 9666.731
VE	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.
Best.-Nr.	9666.931	9666.901	9666.911	9666.921



Einbausatz

für AE

Zur Montage von ISV Ausbaumodulen in AE Schränken.

Lieferumfang:

- Aufnahmesatz
- Tragschienen
- Berührungsschutz
- Inkl. Befestigungsmaterial



Zubehör:

- Montageprofil, siehe Seite 387

Für Schrankbreite mm	380	500	600	600	600	1000
Für Schrankhöhe mm	600	700	760	1000	1200	1200
Für Schranktiefe mm	210	250	210	250	300	300
Passend für Best.-Nr.	1008.600/ 1038.500	1057.500	1012.600/ 1076.500	1090.500	1260.500	1019.500/ 1019.600/ 1213.500
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm	1	1	2	2	2	3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm	3	4	4	6	7	7
VE	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.
Best.-Nr.	9666.801	9666.811	9666.821	9666.831	9666.841	9666.851