

NH-Lasttrennschaltleisten

Baugröße 1 – 2, Ausführung 3-polig schaltbar

Baugröße	VE	1	1	2	Seite
Bemessungsbetriebsstrom max. A		250	250	400	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~		690, 3~	690, 3~	690, 3~	
Polzahl		3-polig	3-polig	3-polig	
Montageart		Schraubbefestigung	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung	
Leitungsabgang		unten	oben	unten	
Anschlussart		Bolzen M12	Bolzen M12	Bolzen M12	
Anschluss von Rundleitern mm ²		6 - 240	6 - 240	6 - 240	
Breite mm		100	100	100	
Höhe mm		772	772	772	
Für Wandlereinbau		-	-	-	
Für Schienensysteme mit Mittenabstand mm		185	185	185	
Für Schienenstärke mm		10	10	10	
Best.-Nr.	1 St.	9677.160	9677.165	9677.260	

Zubehör

Anschlussraum-Abdeckung	1 St.	9677.410	9677.410	9677.410	115
Anschlussraum-Abdeckung, rückseitig	1 St.	9677.412	9677.412	9677.412	115
Schellenklemme		-	-	-	115
Rahmenklemme		s. Seite	s. Seite	s. Seite	115
Kontaktklemme	3 St.	9677.485	9677.485	9677.485	116
Mikroschalter	1 St.	9677.418	9677.418	9677.418	116
Stromwandler		-	-	-	116

Baugröße 2 – 3, Ausführung 3-polig schaltbar

Baugröße	VE	2	3	3	Seite
Bemessungsbetriebsstrom max. A		400	630	630	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~		690, 3~	690, 3~	690, 3~	
Polzahl		3-polig	3-polig	3-polig	
Montageart		Schraubbefestigung	Schraubbefestigung	Schraubbefestigung	
Leitungsabgang		oben	unten	oben	
Anschlussart		Bolzen M12	Bolzen M12	Bolzen M12	
Anschluss von Rundleitern mm ²		6 - 240	6 - 240	6 - 240	
Breite mm		100	100	100	
Höhe mm		772	772	772	
Für Wandlereinbau		-	-	-	
Für Schienensysteme mit Mittenabstand mm		185	185	185	
Für Schienenstärke mm		10	10	10	
Best.-Nr.	1 St.	9677.265	9677.360	9677.365	

Zubehör

Anschlussraum-Abdeckung	1 St.	9677.410	9677.410	9677.410	115
Anschlussraum-Abdeckung, rückseitig	1 St.	9677.412	9677.412	9677.412	115
Schellenklemme		-	-	-	115
Rahmenklemme		s. Seite	s. Seite	s. Seite	115
Kontaktklemme	3 St.	9677.485	9677.485	9677.485	116
Mikroschalter	1 St.	9677.418	9677.418	9677.418	116
Stromwandler		-	-	-	116