

# Anschlussadapter



**Sammelschienensystem** Seite 96 **Anschlussblock** Seite 99 **Geräteadapter** Seite 100 **NH-Schaltleisten** Seite 102

**Material:**

- Chassis: Glasfaserverstärkter Polyester
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

**Weitere technische Informationen:**

Finden Sie im Internet

**Farbe:**

- RAL 7035

Bemessungsstrom max. A	VE	800	1400	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~		690, 3~	690, 3~	
Polzahl		3-polig	3-polig	
Leitungsabgang		unten	unten	
Anschlussart		Schraube M12	Schraube M12	
Anschluss von Rundleitern mm <sup>2</sup>		6 - 240	6 - 300	
Breite mm		100	100	
Höhe mm		665	960	
Für Schienensysteme mit Mittenabstand mm		185	185	
Für Schienenstärke mm		10	10	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>9677.900</b>	<b>9677.905</b>	
Produktspezifischer Lieferumfang		-	Berührungsschutzabdeckung	