

Luft/Wasser-Wärmetauscher



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Chiller Seite 361 Software Therm Seite 385

Farbe:

– RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 55

Kühlmedium:

– Wasser (Spezifikation siehe Internet)

Lieferumfang:

- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
- Bohrschablone
- Dicht- und Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfort-controller

Approbationen:

Finden Sie im Internet

Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Leistungsklasse 300 – 500 W, Wandanbau

Best.-Nr.	VE	3212.024	3212.115	3212.230	3363.100	3363.500	Seite
Wasserführende Teile	Kupfer/Messing (Cu/CuZn)	■	■	■	■	■	
Temperaturregelung	Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35°C)	–	–	–	■	–	
	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)	–	–	–	–	■	
Gesamtkühlleistung L35 W10, 200 l/h kW		0,3	0,3	0,3	–	–	
Gesamtkühlleistung L35 W10, 400 l/h kW		–	–	–	0,5	0,5	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		24 (DC)	115, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Breite mm		150	150	150	280	280	
Höhe mm		300	300	300	550	550	
Tiefe mm		85	85	85	120	120	
Nennleistung P _{el} 50/60 Hz W		26	26 / 30	23 / 27	37 / 38	37 / 38	
Bemessungsstrom max. A		1,2	0,23 / 0,24	0,11 / 0,13	0,18 / 0,18	0,18 / 0,18	
Vorsicherung A		2	2	2	4	4	
Betriebstemperaturbereich		+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	
Einstellbereich		–	–	–	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Wasservorlauftemperatur		+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	
Wasseranschluss	½" Schlauchtülle	–	–	–	■	■	
	G ¾" Außengewinde	–	–	–	■	■	
	¾" Schlauchtülle	■	■	■	–	–	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend) m³/h		250	260 / 300	280 / 310	290 / 345	290 / 345	
Gewicht kg		3,2	3,2	3,2	8,0	8,0	

Zubehör

Kondensatschlauch	1 St.	3301.610	3301.610	3301.610	3301.612	3301.612	377
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639
Ringkerntransformator Primäranschluss 115 V/400 V	1 St.	–	–	3201.960	s. Seite	s. Seite	382
Fitting G ¾"	2 St.	–	–	–	3201.900	3201.900	378
Abgleichventil		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	378
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	–	–	379
SK-BUS-System	1 St.	–	–	–	–	3124.100	382
Schnittstellenkarte	1 St.	–	–	–	–	3124.200	381