



Maßstab: 1:1



Maßstab: 2:1

Abwicklung:
247.54mm

sichtbare Breite :
55 mm

--- Sichtfläche

Allgemeintoleranz (Länge, Winkel, Rundung): mittel

Zg. unvollständig vermasst, nur gültig mit dxf/dwg/CATPart/CATDrawing

		0.2	0.2	EN AW-6060 T66	-	-	2.083 cm ²	-	564 g/m	EN 12020-2	
Status		R innen	R aussen	Werkstoff	Farbe	Oberfläche	Querschnitt	Volumen	Gewicht	allg. Toleranz	
Akt.	Folg.	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p>								<p>Für die technischen Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.</p>	
		GP mit Flexkupplung für Festverglasung						Massstab	Gezeichnet	dip	06.11.07
								2:1 A4	Geprüft		
									SAP	309606/460263	
ersetzt	-										
Konstruktion	WZ Freigabe					Engineering Nefenstrasse 30 9435 Heerbrugg +41 71 727 6060	10220-106-00				