

Stahltür dw 64-2 „Teckentrup“

Stahltür dw 64-2 „Teckentrup XL“

wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2011

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		dw 64-2 wärmegeädämmte zweiflügelige Stahltür, doppelwandig, mit Mineralwolle ausgefüllt. Gangflügel DIN rechts. Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung. Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), 64 mm dick, 3-seitig gefälzt. Eckzarge 1,5 mm/2,0 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung. Gangflügel mit Einsteckwechsellock nach DIN 18250, pz-gelocht. Kunststoff-Drückergarnitur schwarz, Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel. Standflügel mit verdecktem Türkantriegel. Je Fig. 1 Sicherungszapfen, 4 KO-Bänder. Fabrikat „Teckentrup“ oder vergleichbar.		



Auch in
EDELSTAHL
erhältlich

Technische Daten

Produkt: dw 64-2-Tür „Teckentrup“
dw 64-2-Tür „Teckentrup XL“
Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1
(Türen ohne Verglasung) $U_D = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbauwand

Größenbereich: dw 64-2-Tür „Teckentrup“
Breite: 1500 - 2500 mm
Höhe: 1750 - 2500 mm
dw 64-2-Tür „Teckentrup XL“
Breite: 3000 mm
Höhe: 4000 mm

Anschlagart: DIN rechts oder DIN links

Türblatt: doppelwandig, 3-seitig gefälzt, Mineralwollfüllung
Türblattdicke: 64 mm
Blechdicke „Teckentrup“: 1,0 mm
„Teckentrup XL“: 1,5 mm
Je Fig. 1 Sicherungszapfen „Teckentrup“
Je Fig. 3 Sicherungszapfen „Teckentrup XL“

Zarge: dw 64-2-Tür „Teckentrup“
Eckzarge 1,5 mm dick, verzinkt mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel.
Befestigung der Zarge durch Schraubmontage, Anzahl 3 Stück je Seite.

dw 64-2-Tür „Teckentrup XL“
Eckzarge 2,0 mm dick mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel.
3 Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Blockzarge, Gegen- oder Umfassungszarge

Oberfläche: Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)
Sonderausstattung:
• Edelstahl nur „Teckentrup XL“

Bänder und Schließmittel: • 4 KO-Bänder mit Kugellager

Beschläge: Gangflügel:
• Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
• Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz
Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
Standflügel:
• Verdeckter Türkantriegel - „Teckentrup“
• Aufliegender Türkantriegel - „Teckentrup XL“
Verriegelung nach oben und unten

Verglasung: Draht- oder ISO-Glas mit Alu-Verglasungsleisten
Normgröße 545 x 345 mm (lichte Durchsicht)
Rundverglasung Ø 300, Ø 400 und Ø 500
Glasstärke 21 mm (Stahl-Ring/Edelstahl-Ring)

Sonderausstattungen:

- Drückergarnituren/Wechselgarnituren:
 - Kunststoff
 - Leichtmetall
 - Edelstahl
 - mit Kurzschild oder Rosette (verschiedene Fabrikate) mit feststehendem Knopf außen
- Schlösser
 - Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm
 - Panikschlösser
- Obentürschließer DIN EN 1154
 - verdecktem Gleitschienen-Türschließer ITS 96
- Bodendichtungen
- Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
- Alu-Lüftungsgitter
- Stahl-Trafogitter (nur dw 64 XL)
- Oberblende
- Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter
- Alu-Regenleiste

Normgrößen: dw 64-2 „Teckentrup“

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Sondergrößen:
„Teckentrup“: von 1500 x 1750 mm bis 2500 x 2500 mm
„Teckentrup XL“: bis 3000 x 4000 mm

Stahltür dw 64-2 „Teckentrup“ bis 2500 x 2500 mm

Stahltür dw 64-2 „Teckentrup XL“ bis 3000 x 4000 mm

wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende

