

AUSTRALIA

dedece
263 Liverpool Street
Darlinghurst
NSW 2010 Sydney
Tel: 2 9360 2722
Fax: 2 9356 4042
dedece@dedece.com
www.dedece.com

BELGIË

Voia bvba
Valkenburgerstraat 23
1011 MG Amsterdam
Tel.: 03 440 48 19
Fax: 03 448 22 04
sales@voia.be
www.voia.be

CANADA

Ginger's Bath
80 Ronald Avenue
Toronto, Ontario
M6E 5A2
Tel: 416-787-1787
Fax: 416-787-1748
gingers@gingersbath.com
www.elle.com

DANMARK

Voia A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Tel: 70 23 55 00
Fax: 70 23 55 11
sales@voia.dk
www.voia.dk

DEUTSCHLAND

Voia GmbH
Schwanthaler Straße 75A
80336 München
Tel: 089 599959-0
Fax: 089 599959-90
voia@voia.de
www.voia.de

EIRE

Shires
Bromhill Road, Tallaght
Dublin 24
Tel: 1 4047 600
Fax: 1 4047 640
shiresireland@qualceram-shires.com

ESPAÑA

ART-QUITECT
c/ Comercio, 31
08003 Barcelona
Tel: (93) 844.40.70
Fax: (93) 844.40.71
artquitect@artquitect.net

ESTONIA

Hals Interiors OÜ
Kadaka tee 42H
12915 Tallinn
Tel.: 271 514 10
Fax: 271 514 11
hals@hals.ee
www.hals.ee

FRANCE

sopha industries
44, rue Blanche
75009 Paris
Tel: (0) 142812585
Fax: (0) 140164518
sopha@sopha.fr
www.sopha.fr

GREAT BRITAIN

Voia UK Ltd.
Unit 12, Amphill Business Park
Station Road, Amphill
Bedfordshire MK45 2QW
Tel: 01525 84 11 55
Fax: 01525 84 11 77
sales@voia.co.uk
www.voia.co.uk

HELLAS

moda bagno s.a.
50 Anapitsos Street
Vilfissia 15 235, Athens
Tel: 10 80 36 700
Fax: 10 80 49 408/
10 80 46 987
www.modabagno.gr

HONG KONG

portfolio group limited
G/F, 59 Elgin Street,
Central, Hong Kong
Tel: 28680765
Fax: 25247887
sales@pgjld.com.hk

ISLAND

Tengli ehf.
Smidluvegur 76
200 Kópavogur
Tel: +354 414-1000
Fax: +354 414-1001
www.tengli.is

ISRAEL

Super Ceramic
23 Baruch Hirsch St.
Bney Brak 51201
Tel: 3 9394640
Fax: 3 9341459
import@hgjl.co.il

ITALIA

RAPSEL Spa
Via Voila, 13
20019 Sestimo Milanese (MI)
Tel: 02.33 55 981
Fax: 02.33501306
rapsel@rapsel.it
www.rapsel.it

KOREA

E.L. System Co. Ltd.
2F Inwha B/D,
97-17 Nonhyun-dong
Kangnam-gu
Seoul
Tel: (02) 598-4517
Fax: (02) 521-3786

KYPIAKI DIMOKRATI /

KIBRIS CÜMHURİYETİ
S.C. Nicolaidis Ltd.
Gregoriou Karckla 3, Strovolos
1512 Nicosia
Tel: 22 312 141
Fax: 22 424 803
cn@oikla.com.cy

LATVIA

Hals Trading Ltd.
Antenas str. 3
1004, Rīga
Tel: 7629561
Fax: 7627190
info@halstrading.lv
www.hals.ee

LEBANON

Geachan Group
Sin El Fil
Geachan Building
Hayek Round About
Beirut
Tel +961 1 480 520
Fax +961 1 496 607
info@geachangroup.com
www.geachangroup.com

MÉXICO

Productos de Laton
de Alta Calidad S.A. de C.V.
Explanada 710
Mexico DF, 11000
tel 01 800 2253946
fax (55)55402890
placadedev@hotmail.com
www.gzdsl.biz/voia/voia.html

NEEDERLAND

Voia Sanitair BV
Valkenburgerstraat 23
1011 MG Amsterdam
Tel: 020 36 56 356
Fax: 020 36 56 482
info.nl@voia.com
www.voia.com

NEW ZEALAND

Metric Group
211 Wairau Rd.
Takapuna, Auckland
Tel: 09-443 1333
Fax: 09-443 1340
metric@metric.co.nz

NIPPON

Cera Trading Co., c/o Toio Ltd.
TOTO Nogizaka Bldg.
1-24-3 Minami Aoyama
Minato-ku
Tokyo 107-0062
Tel: 03-3796-6151
Fax: 03-3402-7185
www.cera.co.jp

FUJI DESIGN CORPORATION

3 -15 -14 Higashi-kebukuro
Toshima-ku
Tokyo 170- 0013
Tel: 03-3983-2251
Fax: 03-3988-8320
inf@fujid.com
www.fujid.com

NORGE

shelby teknikk as
Strandgaten 55
4370 Eggersund
Tel: 51 46 18 00
Fax: 51 46 18 01
post@shelby.no
www.shelby.

ÖSTERREICH

Voia Vertriebs-GmbH
Am Wasser 4
8430 Leibnitz
Tel: 0043 3452 71434
Fax: 0043 3452 71390
voia@voia.at
www.voia.at

POLSKA

Voia Decorum
Ul. Promenada 1/3
00-778 Warszawa
Tel: 22 840 30 65
Fax: 22 840 25 36
voia@voidecorum.pl

PORTUGAL

CARVALHO, BATISTA & Ca, Sa.
Rua do Almada
79-89 - Apartado 4784
4013-001 Porto
Tel: 22 339 21 26 / 7 / 9
Fax: 22 205 96 11
carvalhobatista@mail.telepac.pt
www.carvalhobatista.pt

SCHWEIZ

Voia AG
Müllstr. 18
8320 Fahrlof
Tel: 044 / 955 18 18
Fax: 044 / 955 18 19
sales@voia.ch
www.voia.ch

SINGAPORE

Wan Tai & Co. (Pte.) Ltd.
25 Changi South Avenue 2
SINGAPORE 486630
Tel. +65 6546 5900
Fax +65 6546 6388
info@wantai.com
www.dathroomgallery.com.sg

SLOVENIJA

MODERNA d. o. o.
Ivonačjevo nas. 5,
9000 Murska Sobota
tel./faks: 6 2 532 1967
Periceva 31
1000 Ljubljana
Tel: 6 1 236 21 83
Faks: 6 1 236 21 84
moderna@siol.net

SUOMI

INNO-TUOTE OY
Main office and production
TÄHDENLENNONTIE 9
02240 ESPOO
Tel: (0) 9 8870 380
Fax: (0) 9 8870 3833
info@innointerior.fi
www.innointerior.com

SVERIGE

Voia ab
Ruddarmsgatan 14, 2
S-803 20 Gävle
Tel: +46 26 140230
Fax: +46 26 140231
sales@voia.se
www.voia.com

TAIWAN


Baden Company
4, Lane 42,
Chung Shan North Road Sec. 2
Taipei
Tel: (02) 2541-7063
Fax: (02) 2523-3628
baden@ms22.hinet.net


UNITED STATES

Hastings Tile and Bath Collection
30 Commercial Street
Freeport, NY 11520
Tel: 516-379-3500
Tel: 800-351-0038
Fax: 516-223-8495
voia@hastings30.com
www.hastings30.com

vo|o

© Design Arne Jacobsen





Ⓛ INSTALLATION

- Ausschnittmaß in Fliesen oder Marmor ist 66 x 415 mm.
 - Stärke von Fliesen oder Marmor ist mind. 8 - max. 25 mm.
 - Bei Fliesen- oder Marmorstärke über 25 mm, bitte verlängerte Schrauben (7 und 8) bestellen. Bestell-Nr.: VR1599.
- 1 Auffangwanne (16) demonstrieren.
 - 2 Stellschrauben (2) lösen und den Montagerahmen so justieren, dass die obere Platte (4) 5 - 30 mm unter der unteren Kante der Fliese ist. Falls die Beine (13) zu lang sind, können sie abgekürzt werden.
- Den Montagerahmen im Boden (1.1) und an der Seiten-/Rückwand (1) mit den beigelegten Schrauben befestigen.
- 3 Stellschrauben (3) lösen und die obere Platte (4) genau unter der unteren Kante der Fliese fixieren. Alle Schrauben (5) müssen die obere Platte (4) unterstützen. Die Stellschrauben (3) leicht festziehen.
 - 4 Die Auffangwanne (16) montieren und an dem Ablauf anschliessen. Flexible Schläuche anschliessen ohne das Wasser zu öffnen.
 - 5 Fliesen bis zur weissen Schutzkappe (15) legen. Die Fliesen fugen und trocknen lassen.
- Die weisse Schutzkappe (15) demontieren. Schrauben (7) lösen, Schrauben (8) so justieren, dass die Ventilmontageplatte (6) 1-2 mm unter der oberen Kante der Fliese ist. Alle Schrauben (8) müssen die Ventilmontageplatte unterstützen. Schrauben (7) festziehen.
 - 6 Abdeckplatte (9) über die Ventiltteile schieben. Spannringe (10) einschrauben. Griffe (19) montieren. Inbusschraube mit Inbusschlüssel festziehen. Griff in geschlossener Position stellen. Auslauf montieren. Wasser öffnen.

Ⓞ INSTALLATION

- Hole cut out size of tiles or marble is 66 x 415 mm.
 - Thickness of finishing tiles or marble can be between 8 - 25 mm.
 - For tiles or marble thicker than 25 mm, replace screws (7 and 8) with longer to suit. Ordering code: VR1599.
- 1 Remove water collection box (16).
 - 2 Loosen bolts (2), and adjust bracket so that mounting plate (4) is between 5 - 30 mm below the unfinished counter surface. Bracket legs (13) can be shortened if too long.
- Secure bracket to wall (1) and floor (1.1) using fixings supplied (17).
- 3 Readjust mounting plate (4) to just below the unfinished counter surface using screws (3). Ensure that all bolts (5) support the top plate (4). Gently tighten screws (3).
 - 4 Mount water collection box (16) and connect to waste. Connect flexy pipes to supply. Do not open supply lines.
 - 5 Tile up to white valve protection cover (15). Grout if required and leave to dry. Remove protection cover (15). Loosen screws (7) and adjust screws (8) so that the valve plate (6) is positioned 1-2 mm below the surface of the tiles or marble. Ensure valve plate (6) is level before tightening screws (7).
 - 6 Place cover plate (9) over valves and fix retaining rings (10). Mount handles (19). Fasten set screw with hex key. Mount outlet. Ensure valves are in OFF position. Turn on supply.

Ⓚ INSTALLATION

- Udskeering i marmor eller flise er 66 x 415 mm.
 - Marmor- eller flise tykkelse er min. 8 mm - max. 25 mm.
 - Er marmor- eller flise tykkelse større end 25 mm, skal skruerne (7 og 8) udskiftes med længere skrue. Bestillingsnr.: VR1599.
- 1 Kondensskasse (16) afmonteres.
 - 2 Boltene (2) løsnes, og rammen justeres, således at toppladen (4) befinder sig 5 - 30 mm under flise-underkant. Hvis rammen er for lang, kan benprofilerne (13) afkortes.
- Rammen fastgøres i bunden (1.1) og i siderne (1) med de vedlagte skrue- og rawlplugs (17).
- 3 Skrueerne (3) løsnes, og toppladen (4) justeres til lige under flise-underkant. Sørg for at alle bolte (5) understøtter toppladen (4). Spænd heretter skrueerne (3) let.
 - 4 Kondenskassen (16) monteres og sluttes til afløb. De fleksible slanger tilsluttes uden at åbne for vandtilførsel.
 - 5 Fliser eller lign. lægges helt op til den hvide ventilbeskyttelseskasse (15). Fug fliserne og lad det tørre. Afmonter den hvide ventilbeskyttelseskasse (15). Skruerne (7) løsnes og skrueerne (8) justeres således, at ventilmontagepladen (6) befinder sig 1 - 2 mm under flise overkant. Sørg for at alle skrueer (8) understøtter ventilmontagepladen (6). Spænd skrueerne (7).
 - 6 Placer dæklade (9) over ventilerne og skru spænderingene (10) på plads. Monter heretter grebene (19) v.h.a. sekskantnøgle. Grebene sættes i lukket stilling. Monter udløb. Der åbnes for vandtilførsel.