

Zócalo, frontal y posterior, PF

- Descripción:** Sección frontal y posterior de zócalo. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo esta formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PS se piden por separado. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 200 mm se suministran con tapa posterior para cableado formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado en cada lado para una mayor rigidez.
- Material:** Piezas de esquina de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm.
- Acabado:** Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
- Cantidad por embalaje:** 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de montaje. Accesorios de montaje para los paneles laterales PS y perfiles transversales PCP.
- Instrucciones de montaje:** Añada los laterales PS para completar el zócalo. Cuando combinen armarios se recomienda añadir paneles transversales PCP para soporte de cables y mayor rigidez.

Para pupitre		
A	An	Ref.
100	400	PF1040
100	500	PF1050
100	600	PF1060
100	800	PF1080
100	1000	PF1100
100	1200	PF1120
200	400	PF2040
200	500	PF2050
200	600	PF2060
200	800	PF2080
200	1000	PF2100
200	1200	PF2120

Para pupitre de ancho 1600 mm utilice 2 zócalos de 800 mm de ancho.

Paneles laterales de zócalo, PST

- Descripción:** Montados directamente en las esquinas.
- Material:** Chapa de acero de 1,5 mm.
- Acabado:** Pintado al polvo, RAL 7022.
- Cantidad por embalaje:** 2 paneles laterales, el material de montaje se incluye en el paquete del PF.

Para pupitre		
A	P	Ref.
100	400	PST1040
100	500	PST1050
200	400	PST2040
200	500	PST2050

