

Armarios de fijación mural

Gama de poliéster

Modular, Puerta plena / transparente | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07



Material:

Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UDPT en policarbonato.

Estructura:

Moldeado modular, con taladros posteriores para fijación mural. Montaje directo en pared o utilizando los soportes de fijación mural, a un poste utilizando los EPF o al suelo por medio del zócalo UPP o base DIN, UAF y UMPS. En armarios de puerta simple ciega el sellado es asegurado por la junta EDPM pegada contra el marco.

Puerta:

Puerta empotrada montada con o sin ventana y apertura de 100°. Para tamaños grandes se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada por una junta de poliuretano inyectado en una pieza.

Cierre:

La manecilla es adecuada para todos los tipos de cerraduras de medio cilindro (profundidad estándar de 40 mm). Cinco puntos de cierre (tres puntos en armarios de ancho 500 mm).

Resistencia a la temperatura:

-50 °C a 70 °C en uso permanente (Temperaturas máximas de pico hasta 150 °C).

Características:

Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento $U_i=1000$ V.

Protección:

Se corresponde con IP 65 en armarios de puerta simple ciega / IP 54 para armarios de doble puerta o transparente. Resistencia al impacto IK 10 (IK 07 para armarios con puerta transparente).

Certificaciones:

CE, GOST, CSA y cULus_listed. Para más certificaciones por favor contacte con nuestro Departamento de Ventas.

Acabado:

Materia prima precoloreada RAL 7035.

Suministro:

Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y soportes de fijación mural. (Bombín de cierre no está incluido en el suministro).



Tabla de dimensiones | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

Puerta simple opaca


Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Puerta plena

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	2	UDP125102


Puerta transparente

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
750	1000	320	1	UDPT75100
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575



Vista frontal $An=1250$
(sin puertas)

Vista frontal $A=1250$
(sin puertas)



Matriz de selección de accesorios | UDP/UDPT

Armario	Alt.	Anch.	P	Montaje			
				Placa de montaje de acero	Placa de montaje aislada	Placa de montaje Telequick	Perfiles de montaje
UDP5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMPT5050	UMF500
UDP5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT5075	UMF500
UDP7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT7550	UMF750
UDP7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMPT7575	UMF750
UDP75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT75100	UMF750
UDP10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP10050	UMPT100500	UMF1000
UDP10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT10075	UMF1000
UDP100100	1000	1000	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMPT100100	UMF1000
UDP12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT12575	UMF1250
UDP75125	750	500 + 750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT75125	UMF750
UDP100102	1000	500 + 500	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMPT100100	UMF1000
UDP100125	1000	500 + 750	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT100125	UMF1000
UDP125100	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT125100	UMF1250
UDP125102	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT125100	UMF1250
UDPT5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMPT5050	UMF500
UDPT5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT5075	UMF500
UDPT7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT7550	UMF750
UDPT7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMPT7575	UMF750
UDPT75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT75100	UMF750
UDPT10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP10050	UMPT100500	UMF1000
UDPT10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT10075	UMF1000
UDPT12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT12575	UMF1250

Armario	Alt.	Anch.	P	Fijación			
				Montaje en poste	Marco adaptador para base DIN	Base DIN	Zócalo
UDP5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP100100	1000	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75125	750	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532

02

Armarios de fijación mural

Armario				Puertas		Protección	Ventilación	Fijación
	Alt.	Anch.	P	Puerta interior	Tope de puerta	Tejadillo	Rejillas de ventilación	Kit de extensión de profundidad
UDP5050	500	500	320	UID5050	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDP5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDP7550	750	500	320	UID7550	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDP7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDP75100	750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE75100
UDP10050	1000	500	320	UID10050	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDP10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDP100100	1000	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP12575	1250	750	320	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575
UDP75125	750	500 + 750	320	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE75125
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	-	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE100125
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDPT5050	500	500	320	UID5050	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDPT5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDPT7550	750	500	320	UID7550	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDPT7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDPT75100	750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE75100
UDPT10050	1000	500	320	UID10050	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDPT10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDPT12575	1250	750	320	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575