

298 x 598 x 120 mm

Capacité env. 11 l

- Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 11 l. Accès par porte verrouillable avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique.
- En option, avec récipient pour déchets hygiéniques en plastique WP34 utilisable comme poubelle pour déchets hygiéniques.
- Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Cote de montage : 300 x 600 x 110 mm
- Montage : avec huit vis dans découpe réalisée sur site, à travers les trous de fixation des parois latérales.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 5,7 kg




### Proposition de texte pour les spécifications :

Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage encastré. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 11 l. Accès par porte verrouillable avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique. Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 298 x 598 x 120 mm

Réf. art. WP134



Accessoires en option	Réf.
Récipient pour déchets hygiéniques en plastique WP34	923 543

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 548
poli	731 548
(coloré) plastifié	728 123