

Ø 45 x 80 mm

- Support de papier toilette de réserve, en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Prévu pour un rouleau de papier toilette courant, dimensions :
 Diamètre extérieur max. 125 mm
 Largeur max. 100 mm
 Diamètre intérieur min. 38 mm
- Disque mural pour fixation invisible, centrée et antivol.
- Diamètre du support 16 mm, longueur 80 mm.
- Montage avec une vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, avec emballage individuel : 0,2 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Support de papier toilette de réserve en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), mat rectifié, pour montage en saillie. Disque mural pour fixation invisible, centrée et antivol. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions Ø 45 x 80 mm

Réf. art. AC222



| Surfaces disponibles | Réf. |
|-------------------------|---------|
| mat rectifié (standard) | 700 222 |
| poli | 731 222 |