

DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO, VERROUILLABLE WP189-3



65 x 359 x 121 mm

Acier inoxydable

- Distributeur de savon de lavabo, verrouillable, en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4404) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Corps en acier inoxydable massif ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Hauteur : 111 mm
Hauteur d'écoulement : 62 mm
Saillie : 66 mm
- Pompe à savon antifuite avec bouteille de savon de 500 ml en plastique et régulateur de pression en acier inoxydable.
- Également disponible avec des récipients de 250 ml et 1000 ml en plastique.
- Ou bien avec réservoir de 500 ml en acier inoxydable avec supplément.
- Prévu pour savons liquides courants.
- Rechargeable par le haut et par desserrage de la vis à six pans creux de sécurité de la partie supérieure.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Cote de montage : Ø 22 - 26 mm, épaisseur de panneau max. 40 mm.
- Montage : avec contre-écrou.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 1,0 kg



Proposition de texte pour les spécifications :

Distributeur de savon de lavabo, verrouillable, en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4404) pour montage sur plan de vasque. Corps en acier inoxydable massif ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Pompe à savon antifuite avec bouteille de savon de 500 ml en plastique et régulateur de pression en acier inoxydable. Prévu pour savons liquides courants. Rechargeable par le haut et par desserrage de la vis à six pans creux de sécurité de la partie supérieure. Article livré avec matériel de fixation.


Dimensions : (avec récipient) 65 x 359 x 130 mm

Hauteur : 111 mm

Hauteur d'écoulement : 62 mm,

Saillie : 66 mm

Réf. art. WP189-3



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	923 376
poli	931 376

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR