

Ø 68 x 456 x 170 mm

## Acier inoxydable

- Distributeur de savon de lavabo en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4404) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Corps en acier inoxydable massif ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Hauteur : 208 mm  
Hauteur d'écoulement : 198 mm  
Saillie : 111 mm
- Pompe à savon antifuite avec bouteille de savon de 500 ml en plastique et régulateur de pression en acier inoxydable.
- Également disponible avec des récipients de 250 ml et 1000 ml en plastique.
- Ou bien avec réservoir de 500 ml en acier inoxydable avec supplément.
- Prévû pour savons liquides courants.
- Rechargeable par le haut et par desserrage de la partie supérieure.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Cote de montage : Ø 22 - 26 mm, épaisseur de panneau max. 40 mm.
- Montage : avec contre-écrou.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 1,6 kg




## Proposition de texte pour les spécifications :

Distributeur de savon de lavabo en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4404) pour montage sous vasque. Corps en acier inoxydable massif ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Pompe à savon antifuite avec bouteille de savon de 500 ml en plastique et régulateur de pression en acier inoxydable. Prévû pour savons liquides courants. Rechargeable par le haut et par desserrage de la partie supérieure. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : (avec récipient) 65 x 456 x 160 mm  
Hauteur : 208 mm  
Hauteur d'écoulement : 198 mm,  
Saillie : 111 mm

Réf. art. WP192-3



### Accessoires en option

### Réf.

Rondelle-cale / rosace

923 159

### Surfaces disponibles

### Réf.

mat rectifié (standard)

923 371

poli

931 371