

TopTherm Filterlüfter

Luftleistung 700 m³/h

Best.-Nr.	VE	3244.100	3244.110	3244.140	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Luftleistung freiblasend m³/h		700 / 770	700 / 770	700 / 770	
Bemessungsstrom A		0,43 / 0,6	0,9 / 1,25	0,17 / 0,21	
Vorsicherung A		4	6	-	
Motorschutzschalter A		-	-	6,3...10	
Leistungsaufnahme W		95 / 135	100 / 145	93 / 140	
Breite (B) mm		323	323	323	
Höhe (H) mm		323	323	323	
Tiefe (T1) mm		25	25	25	
Maximale Einbautiefe (T2) mm		130,5	130,5	130,5	
Erforderlicher Montageausbruch (BxH) mm		292 x 292	292 x 292	292 x 292	
Ventilator		Diagonal, 1~ Kondensatormotor	Diagonal, 1~ Kondensatormotor	Diagonal, Drehstrommotor	
Betriebstemperaturbereich		-30°C...+55°C	-30°C...+55°C	-30°C...+55°C	
Lagertemperaturbereich		-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	
Schalldruckpegel dB(A)		65 / 66	65 / 66	65 / 66	

Zubehör

Austrittsfilter	1 St.	3243.200	3243.200	3243.200	372
Ersatzfiltermatten		s. Seite	s. Seite	s. Seite	371
Feinfiltermatten	5 St.	3183.100	3183.100	3183.100	371
Strahlwasserhaube	1 St.	3243.080	3243.080	3243.080	372
Blindabdeckung	2 St.	3243.020	3243.020	3243.020	372
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	-	379
Digitale Schaltschrankinnen-Temperatur-anzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	-	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	3118.000	-	380
Drehzahlregler	1 St.	3120.200	3120.200	-	381

Systemausbau



Ersatzfiltermatten

Siehe Seite 371