

TopTherm Filterlüfter

Luftleistung 230 – 900 m³/h, EMV

Best.-Nr.	VE	3241.600	3243.600	3244.600	3245.600	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	200 - 240, 1~, 50/60	
Luftleistung freiblasend m³/h		230 / 250	550 / 600	700 / 770	900	
Bemessungsstrom A		0,26 / 0,24	0,37 / 0,39	0,43 / 0,6	1,33 / 1,33	
Vorsicherung A		4	4	4	4	
Leistungsaufnahme W		40 / 42	70 / 87	95 / 135	165 / 165	
Breite (B) mm		255	323	323	323	
Höhe (H) mm		255	323	323	323	
Tiefe (T1) mm		25	25	25	25	
Maximale Einbautiefe (T2) mm		107	118,5	130,5	130,5	
Erforderlicher Montageausbruch (BxH) mm		224 x 224	292 x 292	292 x 292	292 x 292	
Ventilator		Diagonal, selbstlaufender Spaltpolmotor	Diagonal, 1-Kondensatormotor	Diagonal, 1-Kondensatormotor	Diagonal, EC-Motor	
Betriebstemperaturbereich		-30°C...+55°C	-30°C...+55°C	-30°C...+55°C	-25°C...+55°C	
Lagertemperaturbereich		-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-25°C...+70°C	
Schalldruckpegel dB(A)		54 / 56	59 / 61	65 / 66	72	

Zubehör						
Austrittsfilter	1 St.	3240.060	3243.060	3243.060	3243.060	372
Ersatzfiltermatten	5 St.	3240.066	3243.066	3243.066	3243.066	371
Feinfiltermatten	5 St.	3182.100	3183.100	3183.100	3183.100	371
Strahlwasserhaube	1 St.	3240.080	3243.080	3243.080	3245.080	372
Blindabdeckung	2 St.	3240.020	3243.020	3243.020	3243.020	372
Drehzahlregler EC		-	-	-	ab Seite	380
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380
Drehzahlregler	1 St.	3120.200	3120.200	3120.200	-	381

Systemausbau



Therm Software

Siehe Seite 385