

Dachaufbau-Kühlgeräte TopTherm Blue e

Leistungsklasse 1100 – 1500 W

Best.-Nr.		VE	3273.500	3273.515	3384.500	3384.510	3384.540	3384.600	Seite
Material	Edelstahl		–	–	–	–	–	■	
	Stahlblech		■	■	■	■	■	–	
Farbe	RAL 7035		■	■	■	■	■	–	
Gesamtkühlleistung 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511 kW			1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L35 kW			1,1 / 1,2	1,1 / 1,2	1,5 / 1,65	1,5 / 1,65	1,5 / 1,65	1,5 / 1,65	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L50 kW			0,85 / 0,87	0,85 / 0,87	1,15 / 1,3	1,15 / 1,3	1,15 / 1,3	1,15 / 1,3	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz			230, 1~, 50/60	110 (DC), 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 2~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Breite mm			597	597	597	597	597	597	
Höhe mm			417	417	417	417	417	417	
Tiefe mm			475	475	475	475	475	475	
Bemessungsstrom max. A			5,2 / 5,4	11 / 11,5	3,9 / 4,8	8,5 / 15,3	2,4 / 2,8	3,9 / 4,8	
Anlaufstrom A			15,5 / 16,5	32 / 35	14,8 / 16	27,4 / 27,2	8,7 / 9	14,8 / 16	
Vorsicherung A			10	–	10	–	–	10	
Trafoschutzschalter A			–	11...16	–	14...20	6,3...10	–	
Nennleistung P _a 50/60 Hz L35 L35 kW			0,52 / 0,54	0,52 / 0,54	0,67 / 0,77	0,67 / 0,76	0,67 / 0,76	0,67 / 0,77	
Nennleistung P _a 50/60 Hz L35 L50 kW			0,59 / 0,73	0,59 / 0,74	0,79 / 0,91	0,8 / 0,93	0,79 / 0,93	0,79 / 0,91	
Betriebstemperaturbereich			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Einstellbereich			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511			2,16	2,16	2,24	2,24	2,24	2,24	
Kältemittel g			R134a, 700	R134a, 700	R134a, 700	R134a, 700	R134a, 700	R134a, 700	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar			28	28	28	28	28	28	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf / Außenkreislauf m³/h			440 / 1760	440 / 1760	491 / 1600	491 / 1600	491 / 1600	491 / 1600	
Gewicht kg			42,0	47,0	41,0	47,0	47,0	41,0	

Zubehör

Filtermatten	3 St.	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	369
Metallfilter	1 St.	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	370
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639
Luftkanalsystem	1 St.	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	374
Verschlussstopfen	2 St.	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	376

Leistungsklasse 2000 W

Best.-Nr.		VE	3385.500	3385.510	3385.540	3385.600	3385.640	Seite
Material	Edelstahl		–	–	–	■	■	
	Stahlblech		■	■	■	–	–	
Farbe	RAL 7035		■	■	■	–	–	
Gesamtkühlleistung 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511 kW			2	2	2	2	2	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L35 kW			2 / 2,14	2 / 2,14	2 / 2,14	2 / 2,14	2 / 2,14	
Gesamtkühlleistung 50/60 Hz L35 L50 kW			1,41 / 1,51	1,41 / 1,51	1,41 / 1,51	1,41 / 1,51	1,41 / 1,51	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz			230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 2~, 50/60	230, 1~, 50/60	400, 2~, 50/60	
Breite mm			597	597	597	597	597	
Höhe mm			417	417	417	417	417	
Tiefe mm			475	475	475	475	475	
Bemessungsstrom max. A			5,9 / 6,3	14,2 / 15,4	3,7 / 4,2	6,3 / 7,2	3,7 / 4,2	
Anlaufstrom A			19,7 / 17,9	36 / 32	36 / 32	19,7 / 17,9	36 / 32	
Vorsicherung A			10	10	–	10	–	
Trafoschutzschalter A			–	–	6,3...10	–	6,3...10	
Nennleistung P _a 50/60 Hz L35 L35 kW			0,96 / 1,14	0,96 / 1,17	0,96 / 1,17	0,96 / 1,17	0,96 / 1,17	
Nennleistung P _a 50/60 Hz L35 L50 kW			1,07 / 1,23	1,07 / 1,24	1,07 / 1,24	1,07 / 1,23	1,07 / 1,24	
Betriebstemperaturbereich			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Einstellbereich			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511			2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	
Kältemittel g			R134a, 900	R134a, 900	R134a, 900	R134a, 900	R134a, 900	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar			28	28	28	28	28	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf / Außenkreislauf m³/h			470 / 1760	470 / 1760	470 / 1760	470 / 1760	470 / 1760	
Gewicht kg			42,0	48,0	48,0	42,0	48,0	

Zubehör

Filtermatten	3 St.	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	3286.500	369
Metallfilter	1 St.	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	3286.510	370
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639
Luftkanalsystem	1 St.	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	3286.870	374
Verschlussstopfen	2 St.	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	3286.880	376