

## Kabelführung



### Kabelfixierung


Zum fachgerechten und sicheren Fixieren von Kabeln und Rohren.

Zur Befestigung:

- in die Montageschiene 23 x 23 mm einschieben
- an den Rund-Lochungen der Schränke sowie allen Montageschienen und Chassis verschrauben.

Die Anreihbarkeit der Fixierungen ermöglicht es, mehrere, auch unterschiedlich große Fixierungen, mit nur 2 Schrauben aufzubauen.

**Material:**  
Polyamid



Für Kabeldurchmesser von – bis mm	VE	Best.-Nr. PS
6 – 9	50 St.	<b>4319.090</b>
9 – 12	50 St.	<b>4319.120</b>
12 – 16	50 St.	<b>4319.160</b>
16 – 20	50 St.	<b>4319.200</b>

**!** **Zusätzlich wird benötigt:**

Senkkopfschraube M5 x 12 mm, SZ 2488.000, zum Verschrauben an der System-Rundlochung, siehe Seite 1011.

**+** **Zubehör:**

Montageschiene 23 x 23 mm, siehe Seite 998.



### Kabelbinder

Die blitzschnelle Lösung für das Fixieren von Kabeln am Schrankprofil oder Montagessystemteilen. Einfach in die System-Rundlochung ein-klippen.

Länge mm	VE	Best.-Nr. SZ
150	100 St.	<b>2597.000</b>



### Klettverschluss

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.

**Farbe:**  
Schwarz

**Lieferumfang:**  
Klettverschluss und Schnellverbinder.

Breite mm	Länge mm	Max. Kabel-durchmesser mm	VE	Best.-Nr. DK
20	130	30	10 St.	<b>7072.220</b>
20	200	50	10 St.	<b>7072.230</b>
20	300	90	10 St.	<b>7072.240</b>

**!** **Zusätzlich wird benötigt:**

Blechschrabe SZ 2486.500 zum Verschrauben an der System-Rundlochung, siehe Seite 1011.



### Klettband

Sorgt für eine geordnete Kabelführung. Rolle zum individuellen Abschneiden.

- Im Gegensatz zu Kabelbindern
- schont es Kabelmäntel
  - leicht wieder zu öffnen
  - wiederverwendbar

Länge mm	Breite mm	VE	Best.-Nr. IN
5000	16	1 St.	<b>2203.400</b>