

148 x 448 x 120 mm

400 ml Seifenschaumkonzentrat

- Seifenschaumspender aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4404).
- Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet.
Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Einhandbedienbare und tropffreie Seifenschaumpumpe.
- Vorgesehen für handelsübliches 400-ml-Seifenschaumkonzentrat.
- Sichtschlitz als Füllstandsanzeige.
- Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare, herausnehmbare Frontklappe mit Fallschutz.
- Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile und Gehäusefront modular austauschbar.
- Einbaumaß: 150 x 450 x 110 mm
- Montage: Mit vier Schrauben in bauseitigen Ausschnitt durch Befestigungslöcher in den Seitenwänden.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit Seife.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 3,4 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Seifenschaumspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4404) für Unterputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Einhandbedienbare und tropffreie Seifenschaumpumpe. Vorgesehen für handelsübliches 400-ml-Seifenschaumkonzentrat. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare, herausnehmbare Frontklappe mit Fallschutz. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit Seifenschaumkonzentrat.

Abmessungen: 148 x 448 x 120 mm

Artikel Nr. WP208-5



Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	727 591
hochglanzpoliert	731 591
(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung	728 591