

**Armarios de fijación mural**  
**Gama EMC**  
**Puerta simple | MASE**

**IP 54 | TYPE 12 | IK 10**



**Material:**

Cuerpo: Chapa de acero cincado de 1,2 mm / 1,4 mm (MAS0606021R5 y superiores).  
Puerta: Chapa de acero cincado de 1,2 mm / 1,4 mm (MAS0606021R5 y superiores) / 1,8 mm (MAS 1006026R5 y superiores). Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2 mm.

**Estructura:**

Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8,5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20,4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y la parte posterior del armario.

**Puerta:**

Diseño envolvente con apertura de 130°. Bisagras ocultas desmontables con pasadores cautivos. Las bisagras están montadas solo para apertura a derechas. A partir del modelo MASE0505021R5 y superiores se suministra con dos perfiles de montaje desmontables en la puerta. La estanqueidad se asegura mediante una junta de poliuretano EMC conductiva.

**Cierre:**

Cierre de doble paletón cromado con inserto DIN 3mm con movimiento de 90°. Los armarios de 1000 mm de altura y superiores están provistos de un cierre de varilla con tres puntos de fijación.

**Placa de montaje:**

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijados sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.

**Apertura salida de cables:**

Sin tapas de salida de cables para garantizar la máxima protección EMC.

**Puesta a tierra:**

La puerta está conectada a tierra por medio de pernos M8.

**Acabado:**

Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035 solo en la parte exterior.

**Protección:**

Se corresponde con IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

**Certificaciones:**

CE, GOST, cULus\_liested.

**Suministro:**

Cuerpo y puerta del armario de acero cincado, pintado exteriormente. Puerta equipada con junta conductiva EMI. Dos perfiles de montaje en la puerta para armarios a partir de MASE0505021R5 y superiores. Facilidades para puesta a tierra.



# Tabla de dimensiones | MASE


## IP 54 | TYPE 12 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p		
400	400	210	370	350	192	1	MASE0404021R5
400	600	210	370	550	192	1	MASE0406021R5
600	600	210	570	550	192	2	MASE0606021R5
1000	800	300	970	750	282	1*	MASE1008030R5

Todos los tamaños estándar de la gama MAS están disponibles en versión EMC, bajo pedido.

MASE: Desde 200/200/155 mm hasta 1200/800/400mm. ejemplo: MASE0606021R5, protección EMC con puerta simple 600x600x210 mm.

Para más detalles por favor, vea la tabla MAS



# Armarios de fijación mural

## Gama EMC

### Accesorios

## Ventiladores con filtros para EMC, EFE

<b>Descripción:</b>	Ventilador con filtro adecuado para EMC. Con pantalla EMC especial en combinación con trenzas de acero inoxidable, garantizan un buen contacto. Los bordes del corte del armario tiene que estar limpios para el contacto. Larga vida operativa.
<b>Certificaciones:</b>	CE, GOST, UR, cUL.
<b>Material:</b>	Plástico, UL 94-V0. Pantalla EMC: acero inoxidable, trenzas de contacto: acero inoxidable.
<b>Cantidad por embalaje:</b>	1 ventilador con filtro.

IP	Potencia (W)	Dimensión del corte	Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	Filter	Ref.
54	19	126.5 x 126.5	61	44	EFE200R5
54	19	178 x 178	110	82	EFE220R5
54	19	224 x 224	156	116	EFE250R5
54	45	224 x 224	256	231	EFE300R5
54	115	292 x 292	480	370	EFE500R5
54	115	292 x 292	640	445	EFE600R5
54	169	292 x 292	845	560	EFE700R5

Caudal=caudal libre (m<sup>3</sup>/h).

Filtro = caudal del ventilador + filtro de salida (m<sup>3</sup>/h).

## Filtro para protección EMC, EFAE

<b>Descripción:</b>	Adecuado para armarios con requisitos de EMC. La superficie de corte necesita estar limpia para el contacto.
<b>Material:</b>	Plástico autoextinguible, UL94-V0.
<b>Certificaciones:</b>	CE, GOST, UR, cUL.
<b>Protección:</b>	Standard IP 54.
<b>Cantidad por embalaje:</b>	1 filtro con carcasa.

IP	Dimensión del corte	Ref.
54	126.5 x 126.5	EFAE200R5
54	178 x 178	EFAE220R5
54	224 x 224	EFAE250-300R5
54	292 x 292	EFAE500-700R5

IP 55 bajo petición: resistentes a los rayos UV.

