

298 x 645 x 164 mm

Papier 250 feuilles, déchets 11 l

- Combiné comprenant distributeur de serviettes et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Distributeur de serviettes avec ouverture emboutie pour extraction aisée du papier.
- Prévue pour env. 250 serviettes en papier courantes, pliées en accordéon ou par couches. Dimensions du papier (plié) : 240-250 mm x 100-115 mm. Rechargeable, accès par battant frontal verrouillable.
- Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 11 l. Accès par porte verrouillable avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique.
- Serrures cylindriques à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure et façades de boîtier remplaçables par module.
- Cote de montage : 300 x 647 x 154 mm
- Montage : avec quatre vis dans découpe réalisée sur site, à travers les trous de fixation des parois latérales.
- Article livré avec matériel de fixation et un paquet de serviettes en papier.
- Poids, emballage individuel inclus : 8,5 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Combiné comprenant distributeur de serviettes et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage encastré. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Distributeur de serviettes avec ouverture d'extraction de papier emboutie, quantité de remplissage env. 250 serviettes en papier. Rechargeable, accès par battant frontal verrouillable. Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 11 l. Accès par porte verrouillable avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique. Serrures cylindriques à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation et un paquet de serviettes en papier.

Dimensions : 298 x 645 x 164 mm

Réf. art. WP501



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	728 000
poli	731 000
(coloré) plastifié	728 136