

298 x 298 x 110 mm

ca. 250 Papierhandtücher

- Handtuchspender aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301).
- Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Mit tiefgezogener Papierentnahmeöffnung für problemlose Papierentnahme.
- Vorgesehen für ca. 250 handelsübliche Papierhandtücher in Zickzackfaltung. Papiergröße (gefaltet): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Sichtschlitz als Füllstandsanzeige.
- Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare Frontklappe mit Fallschutz.
- Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile modular austauschbar.
- Einbaumaß: 300 x 300 x 110 mm
- Montage: Mit vier Schrauben in bauseitigen Ausschnitt durch Befestigungslöcher in den Seitenwänden.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und einem Paket Papierhandtücher.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 3,7 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Handtuchspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Unterputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Mit tiefgezogener Papierentnahmeöffnung, Füllmenge ca. 250 Papierhandtücher. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare Frontklappe mit Fallschutz. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und einem Paket Papierhandtücher.

Abmessungen: 298 x 298 x 120 mm

Artikel Nr. WP114



Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	727 570
hochglanzpoliert	731 570
(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung	728 119