

Ø 45 x 45 mm

- Crochet double en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Rosaces murales pour fixation invisible, deux points et antivol.
- Diamètre du support 16 mm
Longueur 45 mm
- Montage avec deux vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, avec emballage individuel : 0,6 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Crochet double en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), mat rectifié, pour montage en saillie. Rosaces murales pour fixation invisible, deux points et antivol. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions Ø 45 x 45 mm

Réf. art. AC216



| Surfaces disponibles | Réf. |
|-------------------------|---------|
| mat rectifié (standard) | 702 216 |
| poli | 732 216 |