

Ø 45 x 233 x 110 mm

- Double support de papier toilette de réserve, de forme angulaire, en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Prévu pour jusqu'à deux rouleaux de papier toilette courants.  
Dimensions du rouleau de papier toilette :  
Diamètre extérieur max. 125 mm  
Largeur max. 100 mm  
Diamètre intérieur min. 38 mm
- Rosaces murales pour fixation invisible, deux points et antivol.
- Diamètre du support 20 mm, longueur 233 mm.
- Montage avec deux vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, avec emballage individuel : 0,7 kg




### Proposition de texte pour les spécifications :

Double support de papier toilette de réserve, de forme angulaire, en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), mat rectifié, pour montage en saillie. Rosaces murales pour fixation invisible, deux points et antivol. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions Ø 45 x 233 x 110 mm

Réf. art. AC225-2



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	700 225
poli	731 225