

Industrial Workstations



Systemausbau Seite 507 **Comfort-Panel** Seite 124 **Optipanel** Seite 126 **TFT-Monitor** Seite 706

Material:

- Gehäuse, Dach, Schubladenwanne, Designtür, Rückwand, Rücktür: Stahlblech
- Arbeitsplatte: Spanplatte beidseitig mit Kunststoff (Umleimer) laminiert
- Griff: Aluminium, pulverbeschichtet

Oberfläche:

- Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack

Farbe:

- Gehäuse, Arbeitsplatte: RAL 7035
- Umleimer Arbeitsplatte: RAL 7015
- Griff Arbeitsplatte: RAL 9006

Schutzart:

- Siehe Tabelle

Lieferumfang:

Finden Sie im Internet

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet







Foto zeigt ein Ausbaubeispiel, entspricht nicht der Lieferform

Kombinationsmöglichkeiten



IW Gehäuse und Arbeitsplatten

Gehäuse										Seite	
Ausführung					Designtür, Rückwand von innen verschraubt	Designtür, Rücktür	Schubladen-vorbau, Designtür, Rücktür	Schubladen-vorbau für Tastatur und Mouse, Designtür, Rücktür	Arbeitsplatte, Tastatur-schublade, Designtür, Rücktür		
Breite (B) mm					600	600	600	600	600		
Höhe (H) mm					900	900	900	900	1000		
Tiefe (T) mm					600	600	600 (890)	600 (890)	645		
Gewicht (kg)					54,9	59,9	73	73	91		
Best.-Nr.					6900.000	6900.100	6900.400	6900.410	6901.100		
Schutzart IP nach IEC 60 529					IP 55		IP 54				
Schutzart NEMA					NEMA 12		NEMA 12				
	Breite (B) mm	Höhe (H) mm	Tiefe (T) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.						
	610	38	645	11,6	6902.300	6902.300	–	–	■		
	1000	38	895	24	6902.100	6902.100	6902.100	6902.100	–		
	600	600	600	42,5	6902.500	6902.500	6902.500	6902.500	–		
Zubehör					VE						
Sockel, stationär					1 St.	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	517
Traverse, verstellbar					2 St.	8601.680	8601.680	8601.680	8601.680	–	520
Doppel-Lenkrollen					1 Satz	7495.000	7495.000	7495.000	7495.000	7495.000	522
Griffadapter für Komfortgriff					1 St.	8611.300	8611.300	–	–	–	549
Kabeldurchführung					1 St.	6902.770	6902.770	6902.770	6902.770	6902.770	660
Montageplatte für Schrankbreite 600 mm					1 St.	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.680	596
Geräteboden, Festeinbau					1 St.	8800.900	8800.900	8800.900	8800.900	8800.900	628
Geräteboden, ausziehbar					1 St.	6902.960	6902.960	6902.960	6902.960	6902.960	627
Schubladen-Wanne					1 St.	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	628
Papierentnahme-Klappe					1 St.	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	713
Tragarmsysteme					siehe Seite 135						
Bediengehäuse					siehe Seite 130						