



## Systemausbau Seite 507

Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke.

### Vorteile:

- Als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse einsetzbar
- Freier Zugriff für Innenausbau von drei Seiten
- Passive Belüftung durch Lüftungsschlitze
- Rückwand für Lüfteraufnahme vorbereitet
- Türanschlag frei wählbar

### Material:

- Stahlblech
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

### Oberfläche:

- pulverbeschichtet

### Farbe:

- RAL 7035

### Lieferumfang:

- Gehäuse mit Sichttür
- Seitenwände (1 x feststehend, 1 x gesteckt) mit Lüftungsschlitzen
- Knockouts zur Kabeleinführung in Dach und Boden
- Rückwand gesteckt, mit Knockouts zur Kabeleinführung und Lüfteraufnahme
- 19"-Befestigungsebene, 5 HE, horizontal vorne und hinten, tiefenvariabel, Ebenenabstand 434 – 489 mm
- Sicherheitsschließung 12321 an Tür, Seiten- und Rückwand
- 4 Kunststofffüße, selbstklebend

### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

<b>Höheneinheiten HE</b>	VE	5	Seite
<b>Breite mm</b>		300	
<b>Höhe mm</b>		540	
<b>Tiefe mm</b>		600	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>7501.000</b>	
<b>Zubehör</b>			
Bürstenleiste	1 St.	7072.200	657
Wandbefestigungshalter		s. Seite	587
Lüftererweiterungssatz	1 Satz	7980.100	438
Steckdosenleisten	1 St.	7240.220	422
Blindpanel, 482,6 mm (19")	2 St.	7151.035	696
Rangierpanel		s. Seite	674
Kabeldurchführungs-Panel		s. Seite	677