


TopTherm Filterlüfter

Luftleistung 550 – 900 m³/h, mit EC-Technologie

Best.-Nr.	VE	3243.500	3244.500	3245.500	3245.510	Seite
Steuerschnittstelle		■	■	■	■	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		200 - 240, 1~, 50/60	200 - 240, 1~, 50/60	200 - 240, 1~, 50/60	100 - 130, 1~, 50/60	
Luftleistung freiblasend m³/h		550	700	900	900	
Bemessungsstrom A		0,5	0,7	1,33	2,1	
Vorsicherung A		6	6	4	6	
Leistungsaufnahme W		51	80	165	165	
Breite (B) mm		323	323	323	323	
Höhe (H) mm		323	323	323	323	
Tiefe (T1) mm		25	25	25	25	
Maximale Einbautiefe (T2) mm		118,5	130,5	130,5	130,5	
Erforderlicher Montageausbruch (BxH) mm		292 x 292	292 x 292	292 x 292	292 x 292	
Ventilator		Diagonal, EC-Motor	Diagonal, EC-Motor	Diagonal, EC-Motor	Diagonal, EC-Motor	
Betriebstemperaturbereich		-25°C...+55°C	-25°C...+55°C	-25°C...+55°C	-25°C...+55°C	
Lagertemperaturbereich		-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	
Schalldruckpegel dB(A)		63	64	72	72	
Zubehör						
Austrittsfilter	1 St.	3243.200	3243.200	3243.200	3243.200	372
Ersatzfiltermatten		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	371
Feinfiltermatten	5 St.	3183.100	3183.100	3183.100	3183.100	371
Strahlwasserhaube	1 St.	3243.080	3243.080	3245.080	3245.080	372
Blindabdeckung	2 St.	3243.020	3243.020	3243.020	3243.020	372
Drehzahlregler EC		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	380
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380

Systemausbau



Drehzahlregler EC

Siehe Seite 380